


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7003714



T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7003714
Тип	RT 150 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальный, круглая модель
Производитель	OBO
Размер	110x500
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	950 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	110 мм
Размер B	500 мм
Размер R	150 мм

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 7003714



Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм