


# Технический паспорт

## T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043437



T-образная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6043437
Тип	RT 630 FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	горизонтальн,с угл соединением
Производитель	OBO
Размер	60x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	198,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Размер B	300 мм
Размер R	50 мм

# Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043437



## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Конструкция соединителей	Соединитель в комплекте
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен
Толщина борта	1,25 мм