


# Технический паспорт

## Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043306



Т-образная секция, горизонтальная, для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.  
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.  
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6043306
Тип	RT 630 FS RU
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	горизонтально
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	105 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6043306



## Размеры



Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Размер B	300 мм

## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен