
Технический паспорт

Универсальный соединитель 100 FS

Артикульный номер: 6067870



Универсальный соединитель для горизонтального углового и продольного соединения кабельных лотков, рассчитанных на вес человека. В изогнутом состоянии с дополнительной защитой кабеля за счет уплощенных кромок. В комплекте с крепежным материалом.

St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6067870
Тип	RUVK 100 FS
Обозначение 1	Универсальный соединитель
Обозначение 2	с защитной лентой
Производитель	OBO
Размер	100x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	27,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,8726 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Универсальный соединитель 100 FS

Артикульный номер: 6067870

Размеры



Размер	100x200
Длина	200 мм
Высота	88 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Количество винтов	8 Сталь
Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины кабеленесущей системы макс.	600 мм
Подходит для ширины кабеленесущей системы мин.	100 мм
Подходит для высоты кабеленесущей системы	100 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид соединения	Болтовой соединитель