

# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей RV 60 DD

Артикульный номер: 6068152



Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей.




**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6068152
Тип	RV 607 DD
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x75
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5302 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер	200 x 58,7
Длина	200 мм
Ширина	75 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	0,75 мм

# Технический паспорт

Комплект продольных соединителей RV 60 DD

Артикульный номер: 6068152



## Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель