


Технический паспорт

Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111802



Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 100 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7111802
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	д/напольного каб. лотка 100 мм
Производитель	OBO
Размер	100x100
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	100 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм

Технический паспорт

Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111802



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Конструкция для больших расстояний	нет