


# Технический паспорт

## Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111806



Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 100 мм.  
В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.

CE


St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7111806
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	д/напольного каб. лотка 100 мм
Производитель	OBO
Размер	100x300
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	100 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

# Технический паспорт

Переходник/концевик 100 FS

Артикульный номер: 7111806



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Конструкция для больших расстояний	нет