


# Технический паспорт

## Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107536



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7107536
Тип	RWEB 140 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	110x400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	58 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,0934 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Переходник/концевик 110 DD

Артикульный номер: 7107536



## Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет