


Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7107145



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7107145
Тип	RWEB 605 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x50
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	9,337 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3023 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	50 мм
Ширина	2 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	50 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7107145



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет