

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7106110



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7106110
Тип	RWEB 615 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6168 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7106110



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет