


# Технический паспорт

## Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109296



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.  
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7109296
Тип	RWEB 630 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	ОВО
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,9395 кг CO2e / 1 Шт.

### Размеры



Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

# Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109296



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет