

# Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109873



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7109873
Тип	RWEB 640 A2
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,467 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры



Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

# Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109873



## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет