

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7106126



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм. Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7106126
Тип	RWEB 650 DD
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	47,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7048 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7106126



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет