


Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109601



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7109601
Тип	RWEB 660 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	ОВО
Размер	60x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	55,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,68 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7109601



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет