


Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7110103



Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7110103
Тип	RWEB 810 FS
Обозначение 1	Редукционный угол/заглушка
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	85x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4824 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Переходник / концевик

Артикульный номер: 7110103



Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	85 мм
Высота	3 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет