


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6067328



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 35 мм.  
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6067328
Тип	RWVL 35 FT
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	35x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	10,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2773 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер	200 x 31
Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	31 мм
Высота	1 in
Толщина листа	2 мм

# Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель FT

Артикульный номер: 6067328



## Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель