


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067115



Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.  
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.  
Включает болты с полукруглыми плоскими головками и комбинированные гайки.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6067115
Тип	RWVL 60 FS
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	16,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4819 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель 60 FS

Артикульный номер: 6067115



### Размеры



Размер	200 x 56
Длина	200 мм
Ширина	4 мм
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	2 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель