


Технический паспорт

Угловой и продольный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 6067624



Угловой и продольный соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005). В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.



St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6067624
Тип	RWVL 60 FSK SW
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для горизонт. кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	16,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0166 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловой и продольный соединитель 60 FSK, черный

Артикульный номер: 6067624



Размеры



Размер	254 x 56
Длина	254 мм
Ширина	16 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Количество винтов	4 Сталь
Исполнение	Угловой соединитель
Повышение живучести конструкции	да
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель
Конструкция для больших расстояний	нет