

Технический паспорт

Стальная труба V2A

Артикульный номер: 2046720



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии класса 4 (высокая).

Классификация согласно DIN EN 61386-1: 555711404010



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	2046720
Тип	S16W A2
Обозначение 1	Труба из нерж. стали
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø16, 3000mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	37 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,6153 кг CO ₂ е / 1 Метр

Технический паспорт

Стальная труба V2A

Артикульный номер: 2046720



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	16 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M16
Размер t	1 мм



Технический паспорт

Стальная труба V2A

Артикульный номер: 2046720



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	очень тяжелый (4000 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 400 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	55571
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	да
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	очень тяжелая (6,8/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да