

# Технический паспорт

## Кабельный канал 2-секционный

Артикульный номер: 7400320



Кабельный канал для прокладки кабеля в стяжке.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7400320
Тип	S2 25048
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	с 2 тягами
Производитель	OBO
Размер	2000x250x48
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	451 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	10,8126 кг COe / 1 Метр

# Технический паспорт

## Кабельный канал 2-секционный



Артикульный номер: 7400320

### Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	250 мм
Высота	48 мм
Размер a	110 мм
Размер b	140 мм
Размер h	48 мм

### Технические характеристики

Количество прочных перегородок	1
Кол-во секций	2 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	48 мм
Полезное поперечное сечение	11316 мм <sup>2</sup>
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	4968 мм <sup>2</sup>
Попереч. сечение секции b	6348 мм <sup>2</sup>