

Технический паспорт

Алюминиевая труба без резьбы

Артикульный номер: 2046005



Электромонтажная труба без резьбы на концах согласно EN 61386-1 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046005
Тип	S32W ALU
Обозначение 1	Труба из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø32, 3000mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	33,853 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Алюминиевая труба без резьбы


Артикульный номер: 2046005



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	32 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M32
Размер t	1,3 мм



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы

Технический паспорт

Алюминиевая труба без резьбы

Артикульный номер: 2046005



Технические характеристики

Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 250 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	44561
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да