

Технический паспорт

Стальная панцирная труба без резьбы

Артикульный номер: 2046596



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая).



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	2046596
Тип	S32W FT
Обозначение 1	Стальная труба без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø32, 3000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	21
Единица расхода	Метр
Масса	91,2 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2256 кг CO ₂ e / 1 Метр

Технический паспорт

Стальная панцирная труба без резьбы

Артикульный номер: 2046596



Размеры



Длина	3 000 мм
Размер D	32 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M32
Размер t	1,2 мм



Технический паспорт

Стальная панцирная труба без резьбы

Артикульный номер: 2046596



Технические характеристики

Наружный монтаж	да
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Бетонная конструкция	да
Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 400 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 45 °C
Установка в полую стену	да
Установка на деревянном покрытии	да
Установка на земле	да
Установка на открытом воздухе	да
Код классификации	44571
Станки и установка оборудования	да
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	да
Напольный монтаж (бесшовный пол)	да
Скрытый монтаж	да