

# Технический паспорт

## Кабельный канал 3-секционный

Артикульный номер: 7400332



Кабельный канал для прокладки кабеля под стяжкой.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7400332
Тип	S3 25048
Обозначение 1	Подпольный канал
Обозначение 2	3-тяговый
Производитель	OBO
Размер	2000x250x48
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	500 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	11,8742 кг CO <sub>e</sub> / 1 Метр


# Технический паспорт

## Кабельный канал 3-секционный



Артикульный номер: 7400332

### Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	250 мм
Высота	48 мм
Размер a	90 мм
Размер b	70 мм
Размер h	48 мм

### Технические характеристики

Количество прочных перегородок	2
Кол-во секций	3 Сталь
Вид крепления монтажной системы	Пол
Плита настила	да
Область применения	Скрытая установка в стяжке
Отсоединяемая крышка	нет
Высота канала мин.	48 мм
Полезное поперечное сечение	11270 мм <sup>2</sup>
Съемная крышка	нет
Попереч. сечение секции a	4048 мм <sup>2</sup>
Попереч. сечение секции b	3174 мм <sup>2</sup>