

Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046013



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu

Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046013
Тип	SB20W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø20mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046013



Размеры



Размер A	80 мм
Размер B	171 мм
Размер D	20,2 мм
Размер l	30 мм
Размер m (мм)	M20
Размер R	70 мм
Размер t	1,2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	20 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет