

Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046018



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046018
Тип	SB63W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	59,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия без резьбы

Артикульный номер: 2046018



Размеры



Размер A	135 мм
Размер B	425 мм
Размер D	63 мм
Размер I	70 мм
Размер m (мм)	M63
Размер R	225 мм
Размер t	1,7 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	63 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет