

# Технический паспорт

## Монтажная лента фиксированной длины А2К

Артикульный номер: 6490344



Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.



CE

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**K** С пластиковым покрытием

### Исходные данные

Артикульный номер	6490344
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	15x0,5x400
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	3,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Монтажная дента фиксированной длины А2К

Артикульный номер: 6490344



## Размеры



Размер	15,0 x 0,5
Длина	400 мм
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5

## Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	4,19 кН