

Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины FSK

Артикульный номер: 6490308



Предварительно собранная монтажная лента из стали конвейерного цинкования с пластиковым покрытием и фиксатором.



CE

St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490308
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	15x0,5x500
Цвет	серый камень; RAL 7030
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	4,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины FSK

Артикульный номер: 6490308



Размеры



Размер	15,0 x 0,5
Длина	500 мм
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	2,5 кН