


Технический паспорт

Монтажная дента фиксированной длины A2K

Артикульный номер: 6490356



Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.



- A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- K

С пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490356
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	15x0,5x700
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная дента фиксированной длины A2K

Артикульный номер: 6490356



Размеры



Размер	15,0 x 0,5
Длина	700 мм
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	4,19 кН