


Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикульный номер: 6490396



Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
K	С пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490396
Тип	SBF 15-700 A4K
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	15x0,5x700
Цвет	Каштаново-коричневый; RAL 8015
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Размер	15,0 x 0,5
Длина	700 мм
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5

Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикульный номер: 6490396



Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	3,93 кН