

# Технический паспорт

## Монтажная лента фиксированной длины А2К

Артикульный номер: 6490218



Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.



CE

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**K** С пластиковым покрытием

### Исходные данные

Артикульный номер	6490218
Тип	SBF 8-400 A2K
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	8x0,3x400
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Монтажная дента фиксированной длины А2К

Артикульный номер: 6490218



## Размеры



Размер	8,0 x 0,3
Длина	400 мм
Размер В	9,3 мм
Размер В1	8 мм
Размер t	1 мм
Размер t1 (мм)	0,3

## Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	1,16 кН