

Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикульный номер: 6490248



Предварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.



A4	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
K	С пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490248
Тип	SBF 8-400 A4K
Обозначение 1	Монтажная лента с заглушкой
Производитель	OBO
Размер	8x0,3x400
Цвет	Каштаново-коричневый; RAL 8015
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Размер	8,0 x 0,3
Длина	400 мм
Размер B	9,3 мм
Размер B1	8 мм
Размер t	1 мм
Размер t1 (мм)	0,3

Технический паспорт

Монтажная лента фиксированной длины A4K

Артикульный номер: 6490248



Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	1,09 кН