

Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046043



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



Alu

Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	2046043
Тип	SBM20W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M20x1,5
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046043



Размеры



Размер A	80 мм
Размер B	170 мм
Размер D	20 мм
Размер I	15 мм
Размер m (мм)	M20
Размер R	80 мм
Размер t	1,9 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	20 мм
Резьба	M20x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет