

# Технический паспорт

## Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046044



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



Alu Алюминий

### Исходные данные

Артикульный номер	2046044
Тип	SBM25W ALU
Обозначение 1	Дуга из алюминия
Обозначение 2	с резьбой
Производитель	OBO
Размер	M25x1,5
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	11,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикульный номер: 2046044



### Размеры



Размер A	93 мм
Размер B	208 мм
Размер D	25 мм
Размер I	20 мм
Размер m (мм)	M25
Размер R	102,5 мм
Размер t	1,9 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	25 мм
Резьба	M25x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	250 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет