

# Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046824



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

PE50

PE50 — полиэстер/эпоксидная смола

## Исходные данные

Артикульный номер	2046824
Тип	SBN16 SW
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø16mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PE50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	7,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2181 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046824



## Размеры



Размер A	43,7 мм
Размер B	103 мм
Размер D	18,6 мм
Размер d	16,6 мм
Размер l	25 мм
Размер m (мм)	M16
Размер R	50 мм
Размер t	1 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	16 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет