Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046826

Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.

E30 E90

St Сталь

PE50 PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046826
Тип	SBN25 SW
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø25mm
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxid
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	24,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,6157 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046826

Размеры



Размер A	66,5 мм
Размер B	191 мм
Размер D	28 мм
Размер d	25,5 мм
Размер l	40 мм
Размер m (мм)	M25
Размер R	110 мм
Размер t	1,2 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	25 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет