

Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046820



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	2046820
Тип	SBN40 FT
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	68,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,0606 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046820



Размеры



Размер A	87,2 мм
Размер B	279 мм
Размер D	43,7 мм
Размер d	40,7 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M40
Размер R	170 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	40 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет