

Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046812



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046812
Тип	SBN40 G
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø40mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	70,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,5699 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046812



Размеры



Размер A	87,2 мм
Размер B	279 мм
Размер D	43,7 мм
Размер d	40,7 мм
Размер l	50 мм
Размер m (мм)	M40
Размер R	170 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	40 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет