

# Технический паспорт

## Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046821



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	2046821
Тип	SBN50 FT
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø50mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	111,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,3922 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046821



### Размеры



Размер A	131 мм
Размер B	358 мм
Размер D	54 мм
Размер d	51 мм
Размер l	60 мм
Размер m (мм)	M50
Размер R	200 мм
Размер t	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	50 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатирированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	400 C
Диапазон рабочих температур мин.	-45 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет