

Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046814



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046814
Тип	SBN63 G
Обозначение 1	Стальная дуга
Обозначение 2	без резьбы
Производитель	OBO
Размер	Ø63mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	174,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,7028 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга без резьбы

Артикульный номер: 2046814



Размеры



Размер A	163 мм
Размер B	446 мм
Размер D	67 мм
Размер d	64 мм
Размер l	90 мм
Размер m (мм)	M63
Размер R	250 мм
Размер t	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	63 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет