

# Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046830



Дуга 90° с муфтами для электромонтажных труб согласно EN 61386-1.

С внутренней стенкой без заусенцев.



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

## Исходные данные

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 2046830                           |
| Тип                                                        | SBN63 SW                          |
| Обозначение 1                                              | Стальная дуга                     |
| Обозначение 2                                              | без резьбы                        |
| Производитель                                              | OBO                               |
| Размер                                                     | Ø63mm                             |
| Цвет                                                       | черный; RAL 9005                  |
| Материал                                                   | Сталь                             |
| Поверхность                                                | PES50 - Polyester/Epoxyd          |
| Стандарт поверхности                                       |                                   |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                 |
| Единица расхода                                            | Шт.                               |
| Масса                                                      | 174,2 кг                          |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                        |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 4,7678 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, без резьбы

Артикульный номер: 2046830



## Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Размер A      | 163 мм |
| Размер B      | 446 мм |
| Размер D      | 67 мм  |
| Размер d      | 64 мм  |
| Размер l      | 90 мм  |
| Размер m (мм) | M63    |
| Размер R      | 250 мм |
| Размер t      | 1,5 мм |

## Технические характеристики

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Исполнение                           | Без резьбы |
| Гибкость                             | нет        |
| Для номинального диаметра трубы      | 63 мм      |
| Не содержит галогенов                | нет        |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет        |
| С муфтой                             | да         |
| Сатинированная поверхность           | нет        |
| Полированная поверхность             | нет        |
| Угол дуги                            | 90 °       |
| Двухсекционный                       | нет        |