

Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046786



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	2046786
Тип	SBNM16 FT
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M16x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	10,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4634 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046786



Размеры



Размер A	45 мм
Размер B	103 мм
Размер D	16 мм
Размер I	13 мм
Размер m (мм)	M16
Размер R	50 мм
Размер t	1,4 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	16 мм
Резьба	M16x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет