

# Технический паспорт

## Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046787



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                                            |                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 2046787                               |
| Тип                                                        | SBNM20 FT                             |
| Обозначение 1                                              | Стальная дуга с резьбой               |
| Обозначение 2                                              | с резьбовой муфтой                    |
| Производитель                                              | OBO                                   |
| Размер                                                     | M20x1,5                               |
| Материал                                                   | Сталь                                 |
| Поверхность                                                | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                                       | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                                | 25                                    |
| Единица расхода                                            | Шт.                                   |
| Масса                                                      | 21 кг                                 |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,8892 кг CO <sub>2</sub> / 1 Шт.     |


# Технический паспорт

## Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046787



### Размеры



|               |        |
|---------------|--------|
| Размер A      | 55 мм  |
| Размер B      | 155 мм |
| Размер D      | 20 мм  |
| Размер I      | 13 мм  |
| Размер m (мм) | M20    |
| Размер R      | 90 мм  |
| Размер t      | 1,6 мм |

### Технические характеристики

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Исполнение                           | Резьба  |
| Гибкость                             | нет     |
| Для номинального диаметра трубы      | 20 мм   |
| Резьба                               | M20x1,5 |
| Не содержит галогенов                | нет     |
| С инспекционным отверстием и крышкой | нет     |
| С муфтой                             | да      |
| Сатинированная поверхность           | нет     |
| Полированная поверхность             | нет     |
| Угол дуги                            | 90 °    |
| Двухсекционный                       | нет     |