

Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046790



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	2046790
Тип	SBNM40 FT
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M40x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	15
Единица расхода	Шт.
Масса	77,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,2035 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046790



Размеры



Размер A	89 мм
Размер B	279 мм
Размер D	40 мм
Размер I	20,5 мм
Размер m (мм)	M40
Размер R	170 мм
Размер t	1,6 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	40 мм
Резьба	M40x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет