Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование

Артикульный номер: 2046783

Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.

M E30 E90

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2046783
Тип	SBNM50 G
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M50x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	125,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,147 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Дуга из металла с резьбой, гальваническое цинкование

Артикульный номер: 2046783

Размеры



Размер A	133 мм
Размер B	358 мм
Размер D	50 мм
Размер l	25 мм
Размер m (мм)	M50
Размер R	200 мм
Размер t	1,6 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	50 мм
Резьба	M50x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет