

Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046798



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



Сталь



PES50 — полиэстер/эпоксидная смола

Исходные данные

Артикульный номер	2046798
Тип	SBNM50 SW
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M50x1,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES50 - Polyester/Epoxyd
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	125,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,3246 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга с порошковым покрытием, черная, с резьбой

Артикульный номер: 2046798



Размеры



Размер A	133 мм
Размер B	358 мм
Размер D	50 мм
Размер I	25 мм
Размер m (мм)	M50
Размер R	200 мм
Размер t	1,6 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	50 мм
Резьба	M50x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет