

Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046792



Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	2046792
Тип	SBNM63 FT
Обозначение 1	Стальная дуга с резьбой
Обозначение 2	с резьбовой муфтой
Производитель	OBO
Размер	M63x1,5
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Шт.
Масса	227 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,9159 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Стальная дуга с резьбой

Артикульный номер: 2046792



Размеры



Размер A	165 мм
Размер B	446 мм
Размер D	63 мм
Размер I	25 мм
Размер m (мм)	M63
Размер R	250 мм
Размер t	1,8 мм

Технические характеристики

Исполнение	Резьба
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	63 мм
Резьба	M63x1,5
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	нет