

Технический паспорт

Монтажная лента

Артикульный номер: 6490282



Монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

K С пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6490282
Тип	SBR 15 A2K
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	1 рулона по 25 м
Производитель	OBO
Размер	15x0,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Метр
Масса	7,628 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Монтажная лента

Артикульный номер: 6490282



Размеры



Размер	15,0 x 0,5
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	4,19 кН