
Технический паспорт

Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный

Артикульный номер: 6490282



Монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления кабелей к кабеленесущим системам.

CE

F1	Нержавеющая сталь
K	С пластиковым покрытием

Исходные данные


Артикульный номер	6490282
Тип	SBR 15 F1K
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	1 рулона по 25 м
Производитель	OBO
Размер	15x0,5
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Нержавеющая сталь 1.4016
Поверхность	С пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Метр
Масса	7,628 кг
Единица веса	кг/100 м

Технический паспорт

Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный

Артикульный номер: 6490282

Размеры



Размер	15,0 x 0,5
Размер B	17 мм
Размер B1	15 мм
Размер t	1,2 мм
Размер t1 (мм)	0,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	гладкий
Минимальная разрушающая нагрузка	4,19 кН
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да