


# Технический паспорт

## Фиксатор монтажной ленты

Артикульный номер: 6490940



Фиксатор монтажной ленты из стали конвейерного цинкования, подходит к ассортименту изделий шириной 8 мм.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6490940
Тип	SBV 8 FS
Обозначение 1	Фиксатор монтажной ленты
Производитель	OBO
Размер	20x10
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0072 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Фиксатор монтажной ленты

Артикульный номер: 6490940



## Размеры

