


Технический паспорт

Стальная проволочная решетка

Артикульный номер: 7202971




Стальная проволочная решетка применяется в качестве опоры и защиты, диаметр проволоки 4 мм.

St	Сталь
FT	горячая оцинковка

Исходные данные

Артикульный номер	7202971
Тип	SDG-2
Обозначение 1	Стальная проволочная решетка
Обозначение 2	большая
Производитель	OBO
Размер	1000x600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	270 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер	1000x600
Размер B	600 мм
Размер L	1 000 мм

Технические характеристики

Вид аксессуаров	Стальная проволочная решетка
-----------------	------------------------------